

19 - Impression 80 x 40 mm
hauteur 66 mm
Base 95 x 55 mm



28 - Impression diam. 30mm
hauteur 65 mm
Base diam. 66 mm



30 - Impression diam. 50 mm
hauteur 65 mm
Base diam. 91 mm



43 - Impression diam. 40 mm
hauteur 68 mm
Base diam. 66 mm



43c - Impression diam. 40 mm
hauteur 54 mm
Base diam. 66 mm



48 - Impression 60 x 40 mm
hauteur 68 mm
Base 71 x 58 mm




48c - Impression 60 x 40 mm
hauteur 50 mm
Base 71 x 58 mm



49 - Impression diam. 50 mm
hauteur 65 mm
Base diam. 66 mm



48 - Impression 40 x 25 mm
hauteur 64 mm
Base diam. 65 mm



51 - Impression 150 x 40 mm
hauteur 66 mm
Base 187 x 82 mm



48 - Impression 100 x 60 mm
hauteur 63 mm
Base 131 x 85 mm

RECOMMANDATIONS

Première utilisation

Nettoyer le tampon avec un chiffon imbibé de solvant approprié.
Ne le pas frotter avec la main ou avec un chiffon sec.

STOCKAGE

A l'abri de la lumière à plat sans contact avec une autre pièce, après avoir retiré l'emballage.
Utiliser les tampons 8 à 15 jours après la date de fabrication.

TROIS CRITERES LE DEFINISSE

• **Qualité**

N°5 Standard de couleur jaune,
N°8 Extra de couleur brique - avec une résistance élevée à la déchirure.
Spéciale élaborée après essais.

• **Dureté**

Cinq duretés standards, référencés par un numéro et une couleur de plaquette.

1 shore A N°2 bleu - 3 shore A N°3 rouge - 6 shore A N°4 vert -
12 shore A N°5 blanche - 18 shore A N°6 noire.

Tampon souple - 1-3 shore - marquage facile.

Tampon moyen - 3-12 shore - marquage courant.


Tampon dur - 12-18 shore - qualité de marquage.

• **Forme**


Il est recommandé d'utiliser un tampon dont la surface d'impression fasse un angle de 30° à 50° avec la surface à imprimer.

Sur une surface plane utiliser, un tampon pointu en évitant que l'arête ne tombe sur une place marquée.

Sur une surface bombée, utiliser un tampon de forme sphérique.




62 - Impression 190 x 13 mm
hauteur 26 mm
Base 229 x 18 mm




63 - Impression 190 x 14 mm
hauteur 24 mm
Base 213 x 21 mm



66 - Impression 110 x 25 mm
hauteur 33 mm
Base 128 x 37 mm




75 - Impression 30 x 10 mm
hauteur 35 mm
Base 65 x 40 mm




76 - Impression 70 x 20 mm
hauteur 65 mm
Base 150 x 75 mm



82 - Impression 60 x 60 mm
hauteur 65 mm
Base 81 x 81 mm




91 - Impression 75 x 30 mm
hauteur 34 mm
Base 101 x 57 mm



92 - Impression 65 x 30 mm
hauteur 34 mm
Base 92 x 56 mm




101 - Impression 55 x 40 mm
hauteur 49 mm
Base 77 x 70 mm



102 - Impression 40 x 15 mm
hauteur 50 mm
Base 70 x 70 mm



111 - Impression diam. 20 mm
hauteur 30 mm
Base diam. 35 mm



112 - Impression 50 x 18 mm
hauteur 60 mm
Base 105 x 60 mm




114 - Impression 55 x 22 mm
hauteur 50 mm
Base diam. 78 mm



116 - Impression diam. 18 mm
hauteur 20 mm
Base diam. 25 mm




131 - Impression 45 x 45 mm
hauteur 65 mm
Base 82 x 82 mm




156 - Impression diam. 40 mm
hauteur 40 mm
Base 65 x 65 mm




160 - Impression diam. 40 mm
hauteur 42 mm
Base diam. 45 mm



170 - Impression 90 x 40 mm
hauteur 87 mm
Base 130 x 59 mm



181 - Impression 55 x 30 mm
hauteur 65 mm
Base 80 x 80 mm



186 - Impression 200 x 45 mm
hauteur 40 mm
Base 220 x 70 mm



208 - Impression 70 x 20 mm
hauteur 35 mm
Base 87 x 34 mm



211 - Impression 50 x 7 mm
hauteur 15 mm
Base 75 x 10 mm




226 - Impression diam. 25 mm
hauteur 40 mm
Base diam. 83 mm



229 - Impression 60 x 60 mm
hauteur 65 mm
Base diam. 93 mm




234 - Impression diam. 25 mm
hauteur 38 mm
Base diam. 33 mm




235 - Impression 70 x 70 mm
hauteur 60 mm
Base 95 x 95 mm



236 - Impression diam. 40 mm
hauteur 65 mm
Base diam. 76 mm



238 - Impression 65 x 35 mm
hauteur 60 mm
Base 80 x 65 mm




240 - Impression 115 x 20 mm
hauteur 35 mm
Base 135 x 38 mm




242 - Impression 110 x 65 mm
hauteur 87 mm
Base 136 x 91 mm



250 - Impression 90 x 40 mm
hauteur 64 mm
Base 131 x 60 mm



256 - Impression 400 x 15 mm
hauteur 50 mm
Base 95 x 45 mm



260 - Impression 90 x 35 mm
hauteur 50 mm
Base 95 x 45 mm



276 - Impression 50 x 35 mm
hauteur 59 mm
Base 63 x 47 mm



314 - Impression 70 x 3mm
hauteur 31 mm
Base 85 x 5 mm



315 - Impression 110 x 20 mm
hauteur 54 mm
Base 164 x 40 mm




318 - Impression 25x 25 mm
hauteur 39 mm
Base 33 x 28 mm



330 - Impression 65 x 40 mm
hauteur 51 mm
Base 92 x 69 mm



332 - Impression 60 x 40 mm
hauteur 68 mm
Base 71 x 58 mm



352 - Impression 400 x 10 mm
hauteur 30 mm
Base 447 x 19 mm



358 - Impression 20 x 15 mm
hauteur 23 mm
Base 25 x 20 mm



360 - Impression 38 x 16 mm
hauteur 38 mm
Base 48 x 29 mm



366 - Impression 70 x 25 mm
hauteur 51 mm
Base 80 x 35 mm



367 - Impression diam. 30 mm
hauteur 42 mm
Base diam. 40 x 34mm




371 - Impression 22 x 85 mm
hauteur 49 mm
Base 86 x 55 mm




372 - Impression 26 x 52 mm
hauteur 51 mm
Base 60 x 34 mm



373 - Impression 38 x 38 mm
hauteur 50 mm
Base 44 x 40 mm




378 - Impression 230 x 70 mm
hauteur 46 mm
Base 30 x 98 mm



380 - Impression 190 x 9 mm
hauteur 21 mm
Base 205 x 10 mm



385 - Impression 100 x 60 mm
hauteur 67 mm
Base 125 x 75 mm




386 - Impression 80x 20 mm
hauteur 64 mm
Base 86 x 55 mm



389 - Impression 18 x 16 mm
hauteur 24 mm
Base 21 x 18 mm



396 - Impression diam. 28 mm
hauteur 30 mm
Base 35 x 30 mm



402 - Impression 125 x 50 mm
hauteur 85 mm
Base 149 x 69 mm




409 - Impression diam. 12 mm
hauteur 14 mm
Base diam. 15 mm




410 - Impression diam. 50 mm
hauteur 56 mm
Base diam. 60 mm



434 - Impression 40 x 10 mm
hauteur 40 mm
Base 55 x 18 mm



1043 - Impression 90 x 40 mm
hauteur 70 mm
Base 150 x 80 mm



1111 - Impression 40 x 15 mm
hauteur 55 mm
Base 80 x 80 mm



1131 - Impression 8 x 8 mm
hauteur 35 mm
Base 35 x 35 mm



1256 - Impression 120 x 90 mm
hauteur 100 mm
Base 160 x 130 mm



1263 - Impression diam. 120 mm
hauteur 86 mm
Base diam. 143 mm



1270 - Impression 100 x 100 mm
hauteur 105 mm
Base 148 x 148 mm



1326 - Impression diam. 180 mm
hauteur 120 mm
Base diam. 227 mm

314 - Impression 70 x 3mm
hauteur 31 mm
Base 85 x 5 mm

315 - Impression 110 x 20 mm
hauteur 54 mm
Base 164 x 40 mm

318 - Impression 25x 25 mm
hauteur 39 mm
Base 33 x 28 mm

330 - Impression 65 x 40 mm
hauteur 51 mm
Base 92 x 69 mm

332 - Impression 60 x 40 mm
hauteur 68 mm
Base 71 x 58 mm

352 - Impression 400 x 10 mm
hauteur 30 mm
Base 447 x 19 mm

358 - Impression 20 x 15 mm
hauteur 23 mm
Base 25 x 20 mm

360 - Impression 38 x 16 mm
hauteur 38 mm
Base 48 x 29 mm

366 - Impression 70 x 25 mm
hauteur 51 mm
Base 80 x 35 mm

367 - Impression diam. 30 mm
hauteur 42 mm
Base diam. 40 x 34mm

371 - Impression 22 x 85 mm
hauteur 49 mm
Base 86 x 55 mm